

Pétrin à Spirale à cuve fixe



M 100 UNIMIX


WAICO®
GROUP

Type	
Équipement	Pétrin à Spirale à cuve fixe
Type de basculement	-
Technologie	UNIMIX
Transmission spirale	Direct

Équipement Standard	
Diamètre intérieur de la cuve (mm)	700
Capacité de la cuve (lt.)	157
Outil fourni	Spirale
Barre centrale fournie	Rectangulaire
Mouvement	-
Capot de cuve	Plastique transparent
Ouverture de capot de cuve	Manuelle
Panneau de contrôle fourni	Électromécanique
Minuterie fourni (n)	2
Nombre de moteurs (n)	2
Nombre de vitesses (n)	2
Inversion de la rotation de la cuve	OUI
Rotation de la cuve par impulsions	OUI
Easy move	OUI
Hauteur max. avec couvercle ouvert (mm)	1815
Hauteur max. avec cuve (mm)	-
Poids net (kg)	500

Paramètres Électriques	
Waico réalise des configurations supplémentaires sur demande	
Alimentation standard (V / phases / Hz)	400 / 3 / 50
Puissance et Ampere max. standard (kW/A)	4,95 / 9,6
Alimentation 2 (V / phases / Hz)	380 / 3 / 60
Puissance et Ampere max. 2 (kW/A)	5,75 / 12,3
Alimentation 3 (V / phases / Hz)	220 / 3 / 60
Puissance et Ampere max. 3 (kW/A)	5,75 / 22,7
Alimentation 4 (V / phases / Hz)	208 / 3 / 60
Puissance et Ampere max. 4 (kW/A)	6,05 / 33,5

Certifications Disponibles	
ETL	Sur demande
EAC	Sur demande
CB	Sur demande



Panneau de contrôle fourni


Paramètres de Travail	
Capacité max. de pâte (kg)	100
Capacité min-max. farine (kg)	6,5 - 65
Vitesse min-max. de l'outil (tr/min)	100 - 200
Vitesse de la cuve (tr/min)	16
Hydratation min-max. autorisée (%)	~ 60 - 90
Plage du variateur optionnel (tr/min)	80 - 240
Hauteur de déversement (mm)	-

Panneaux de Commande et Fonctionnalités Optionnelles		
1 - Panneau à écran tactile F2	Optionnel	
Lecture de la sonde de température	OUI	
Lecture du capteur de poids	OUI	
Système de pesage par écran tactile	Optional	
2 - Panneau «Timer multi program»	Optionnel	
Recettes mémorisables	20	
Nombre d'étapes	6	
Lecture de la sonde de température	OUI	
3 - Écran tactile couleur avec PLC	Optionnel	
Recettes mémorisables	99	
Nombre d'étapes	10	
Lecture de la sonde de température	OUI	
4 - Affichage pour la lecture de la sonde IR	Optionnel	
Sonde de température IR	Optionnel	
5 - Panneau électromécanique pour onduleur	Optionnel	
6 - Écran tactile couleur avec PLC et onduleur	Optionnel	
Utilisation du variateur de vitesse	SI	
Recettes mémorisables	99	
Nombre d'étapes	10	
Lecture de la sonde de température	SI	



M 100 UNIMIX

Pétrin à Spirale à cuve fixe



 = Optionnel

Accessoires Optionnels	
Exécution en acier inoxydable	Optionnel
Capot supérieur en aluminium	Optionnel
Grille anti-intrusion sur le bas	Optionnel
Cuve avec bouchon de vidange	Optionnel

Outils alternatifs configurables	
Spatule - Outil palette en acier inoxydable	Optionnel
Outil en forme de 8 en acier inoxydable	Optionnel
Barre centrale ronde en acier inoxydable	Optionnel
Racleur de cuve en acier inoxydable avec lame en PE	Optionnel